

Objet :	Description du ruban adhésif
Proposition :	PROPOSITION N° 1/LABWG260417 – Description du ruban adhésif Le WG Laboratoires a proposé de décrire plus précisément le ruban adhésif à utiliser par les installations et par les inspecteurs lors de l'évaluation de l'adhérence.
Décision de QUALICOAT :	<u>Résolution n° 14/TC 23.05.17</u> Le TC a demandé au WG Directives de rédiger une mise à jour précisant la description du ruban adhésif, comme proposé par le WG Laboratoires.
Date de validation :	22–23 novembre 2017
Date d'application :	1^{er} janvier 2018
Modification des directives :	Nouvelle phrase section 2.4.1

2.4.1 Adhérence sèche

ISO 2409

Utiliser un ruban adhésif dont le pouvoir adhésif est compris entre 6 et 10 N pour une largeur de 25 mm. La largeur minimale du ruban adhésif doit être de 25 mm.

L'écart entre les lames doit être de 1 mm pour les épaisseurs de revêtement jusqu'à 60 µm, de 2 mm pour les épaisseurs entre 60 µm et 120 µm, et de 3 mm pour les épaisseurs supérieures à 120 µm.

EXIGENCES :

Le résultat doit être 0.